




Grabación de calidad adaptable de Verkada




Verkada elimina el problema de configurar el período de retención de sus cámaras. En comparación con el complicado e impreciso proceso de establecer el tamaño del almacenamiento en los sistemas antiguos, Verkada le permite asegurarse fácilmente de que la retención de video coincida con sus requisitos.

Los clientes pueden elegir una cámara con retención integrada estándar de 30, 60, 90, 120 o 365 días. El video de calidad estándar se graba durante el tiempo de retención especificado por el cliente (30 días en la mayoría de nuestros dispositivos). Si se detecta movimiento en la escena, nuestras cámaras también guardan grabaciones de alta calidad en los medios de estado sólido integrados. Nos aseguramos de que el video de calidad estándar se conserve durante todo el período de retención. El resto del almacenamiento integrado se asigna a grabaciones de alta calidad, audio (si está habilitado) y analíticas (si están habilitadas). Esto permite a nuestros clientes cumplir con sus políticas de retención requeridas sin tener que hacer los cálculos. Nos referimos a este método de retención de video como grabación en **calidad adaptable**. El gráfico que aparece a continuación muestra el desglose de la utilización del almacenamiento integrado para video de calidad estándar y alta calidad. Tenga en cuenta que las capacidades reservadas para el video de calidad estándar y el video de alta calidad dependen del modelo de cámara y del almacenamiento integrado.



¿Cuánto video de calidad alta conservan las cámaras Verkada?

Esto dependerá de la cantidad de movimiento detectado en la escena. Consulte el siguiente gráfico:




El video de alta calidad ocupa más espacio que el video de calidad estándar (mire la tabla que aparece más adelante para consultar las tasas de bits HQ y SQ de las distintas cámaras de Verkada). En consecuencia, si la cámara se coloca en un lugar con demasiado movimiento como una intersección o entrada muy transitada, el espacio de almacenamiento asignado a grabaciones de alta calidad puede agotarse. Si eso ocurre, se retirarán las primeras grabaciones de video de calidad alta de la secuencia a fin de dejar espacio para el video basado en movimiento más reciente. En tales casos, las grabaciones más antiguas, incluso en casos de alto movimiento, solo se almacenarán en calidad estándar. La retención de video de calidad estándar no se ve afectada por el movimiento y se graba de forma continua durante el tiempo de retención especificado de 30, 60, 90, 120 o 365 días.



Tasas de bits variables de forma predeterminada

De forma predeterminada, las cámaras Verkada¹ usan tasas de bits variables para los videos SQ y HQ. Este dinámico método permite que los videos se graben con una tasa de bits más baja durante las escenas menos complejas y con una tasa de bits más alta durante las escenas más complejas. Por ejemplo, las escenas con mucha complejidad, como tráfico en movimiento, requieren tasas de bits más altas para mantener la calidad de imagen en comparación con las escenas menos complejas, como una pared o un pasillo estáticos con actividad mínima. Con las tasas de bits variables, los clientes pueden disfrutar de una mejor calidad de video cuando de verdad importa, sin comprometer el almacenamiento general. Mire la tabla que aparece en la siguiente página para consultar la tasa de bits máxima que puede alcanzar cada cámara cuando se adapta dinámicamente a la escena.

Ejemplo: Tasas de bits variables de CD52:



Tasas de bits HQ personalizadas

Verkada le da la opción de establecer tasas de bits HQ personalizadas en sus cámaras². Cada cámara tiene cuatro opciones de tasa de bits HQ entre las que puede elegir. La tasa de bits variable es la opción predeterminada, como se describe en la sección anterior, mientras que las otras tres opciones son tasas de bits constantes. La tabla que se incluye en la siguiente página muestra las tasas de bits HQ de cada cámara.

Ejemplo: Opciones de tasa de bits HQ de la CD52

Enhanced ▾

- Good - 1000 Kbps
~365 days HQ video
- Advanced - 1500 Kbps
~365 days HQ video
- Enhanced - up to 3000 Kbps **DEFAULT** ✓
- Ultra - 4500 Kbps
~224 days HQ video

Tenga en cuenta que, si cambia esta opción, se modificarán los días estimados de retención de video HQ que aparecen junto a cada opción. La retención de video SQ no se ve afectada.

1. Excepto para las series CP52-E y D.

2. Excepto para la CP52-E.



Velocidades de bits y resolución por cámara

La siguiente tabla muestra las tasas de bits y resoluciones de cada una de nuestras cámaras. Tenga en cuenta que ofrecemos cuatro opciones de tasa de bits HQ y que puede personalizar aún más las tasas de bits según sus necesidades. Póngase en contacto con el servicio de soporte de Verkada, su ejecutivo de cuenta o el ingeniero de soluciones para obtener más información y orientación.

Número de modelo	Tasa de bits de grabación (en Kbps)					Resolución de la grabación		
	Calidad estándar	Calidad alta				Calidad estándar	Calidad alta	Velocidad de fotogramas
		Buena	Avanzada	Mejorada (predeterminada)	Ultra			
CB51-E	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
CB51-TE	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
CB61-E	Hasta 600	2000	3000	Hasta 4500	6,000	1024x576	3840x2160	24 fps
CB61-TE	Hasta 600	2000	3000	Hasta 4500	6,000	960x544	3840x2160	24 fps
CB52-E	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2688x1944	24 fps
CB52-TE	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2688x1944	24 fps
CB62-E	Hasta 600	2000	3000	Hasta 4500	6,000	1024x576	3840x2160	24 fps
CB62-TE	Hasta 600	2000	3000	Hasta 4500	6,000	1024x576	3840x2160	24 fps
CD22	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2048x1536	24 fps
CD22-E	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2048x1536	24 fps
CD31	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
CD31-E	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
CD32	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2048x1536	24 fps
cd32-e	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2048x1536	24 fps
CD41	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
CD41-E	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
CD42	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
CD42-E	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
CD42-F	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
CD42-E-F	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
CD51	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
CD51-E	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
CD52	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
CD52-E	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
CD61	Hasta 600	2000	3000	Hasta 4500	6,000	1024x576	3840x2160	24 fps
CD61-E	Hasta 600	2000	3000	Hasta 4500	6,000	1024x576	3840x2160	24 fps
CD62	Hasta 600	2000	3000	Hasta 4500	6,000	1024x576	3840x2160	24 fps
CD62-E	Hasta 600	2000	3000	Hasta 4500	6,000	1024x576	3840x2160	24 fps



Tasas de bits y resolución por cámara

Número de modelo	Velocidad de bits de grabación (en Kbps)					Resolución de la grabación		
	Calidad estándar	Calidad alta				Calidad estándar	Calidad alta	Velocidad de fotogramas
		Buena	Avanzada	Mejorada (predeterminada)	Ultra			
CF81-E	Hasta 600	2000	3000	Hasta 4500	6,000	1280x720	2048x1152	24 fps
CM22	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2048x1536	24 fps
CM41	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
CM42	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
CM41-E	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
cm41-s	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
CM61	Hasta 600	1000	2000	Hasta 3000	4000	896x504	3840x2160	24 fps
CH52-E*	Hasta 300	1000	1500	Hasta 3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps

Número de modelo	Velocidad de bits de grabación (en Kbps)				Resolución de la grabación		
	Calidad estándar	Calidad alta			Calidad estándar	Calidad alta	Velocidad de fotogramas
CP52-E (estático)	600	2500			800x600	2688x1944	24 fps
CP52-E (en movimiento)	1500	4000			800x600	2688x1944	24 fps

Número de modelo	Velocidad de bits de grabación (en Kbps)					Resolución de la grabación		
	Calidad estándar	Calidad alta				Calidad estándar	Calidad alta	Velocidad de fotogramas
		Buena	Avanzada (predeterminada)	Mejorada	Ultra			
D30	Hasta 300	800	1000	2000	3000	800x600	2048x1536	24 fps
D40	Hasta 300	1000	1500	3000	4500	800x600	2592x1944	24 fps
D50	Hasta 300	800	1000	2000	3000	800x600	2048x1536	24 fps
D50W	Hasta 300	800	1000	2000	3000	800x600	2048x1536	24 fps
D80	Hasta 600	1000	2000	3000	4000	800x600	2000x1500	24 fps

* La tasa de bits y la resolución se muestran por cabezal. La cámara CH52-E tiene cuatro (4) cabezales.

¿Cuál es la cantidad típica de movimiento en diferentes implementaciones?

La detección de eventos de movimiento depende de diversos factores, como la iluminación de la escena, la distancia entre los objetos en movimiento y la cámara; la altura, el ángulo y la orientación de la cámara; el fondo de la escena, la cantidad y el tamaño de los objetos en movimiento, etc. y estos factores variarán según la ubicación. Los algoritmos de detección de movimiento adaptativos de Verkada obtienen información continuamente de la escena y evolucionan para diferenciar mejor entre el movimiento de fondo (caída de hojas secas o lluvia) y el movimiento relevante (una persona o un vehículo que aparece en la escena). A continuación, presentamos una estimación de cuánto tiempo se vigila el movimiento típico en diferentes escenas:

Escena	Movimiento típico (en horas)	Escena	Movimiento típico (en horas)
Tiendas y establecimientos minoristas concurridos	16-24 horas	Escuelas típicas	0-8 horas
Intersecciones y cruces peatonales muy transitados	16-24 horas	Estacionamientos comerciales	0-8 horas
Entrada principal del edificio	8-16 horas	Almacenes	0-8 horas
Oficinas y pasillos	8-16 horas	Áreas de almacenamiento/armarios	0-8 horas



¿Cómo elegir el almacenamiento integrado adecuado para su aplicación?

La cantidad de movimiento que detecta una cámara afecta a los días de video de alta calidad que se pueden conservar. Si la actividad de sus instalaciones se reduce durante los fines de semana, podrá conservar más videos de alta calidad. No obstante, si una cámara se coloca en lugares con un nivel de movimiento alto (8-16 horas al día) o muy alto (16-24 horas al día), es posible que los periodos anteriores de video de mucho movimiento no se almacenen con mayor calidad y tengan elementos comprimidos. Por este motivo, recomendamos cámaras con más almacenamiento integrado para lugares con un nivel de movimiento alto o muy alto.

A los usuarios avanzados, las tablas que aparecen a continuación les ayudarán a determinar la cantidad de almacenamiento integrado que necesitan para sus aplicaciones específicas, en función de la cantidad de movimiento que captan las cámaras y la cantidad deseada de días de video de alta calidad. Tenga en cuenta que los días de video de alta calidad se estiman en base a tasas de bits HQ predeterminadas. Los días de retención de video de alta calidad variarán según los ajustes habilitados en su cámara, como la tasa de bits HQ, el audio y las analíticas. Hable con nuestro equipo de ventas o soporte para comprender qué cámara Verkada funciona mejor para su aplicación y solicite una prueba gratuita para evaluar cualquiera de nuestros productos en su propio entorno.

CD22, CD32, CD42, CD52, CH52-E¹, CB52-E, CB52-TE, CM22, CM42

Días de video de calidad alta	Movimiento típico (0-8 horas)	Mucho movimiento (8-16 horas)	Movimiento excesivo (16-24 horas)	Días de video de calidad alta	Movimiento típico (0-8 horas)	Mucho movimiento (8-16 horas)	Movimiento excesivo (16-24 horas)
7 días	256 GB	256 GB	256 GB	45 días	512 GB	768 GB	1 TB
14 días	256 GB	256 GB	256 GB	60 días	512 GB	1 TB	2 TB
21 días	256 GB	512 GB	512 GB	90 días	768 GB	2 TB	2 TB
30 días	256 GB	512 GB	768 GB	120 días	1 TB	2 TB	-

CD62, CF81-E, CB62-E, CB62-TE

Días de video de calidad alta	Movimiento típico (0-8 horas)	Mucho movimiento (8-16 horas)	Movimiento excesivo (16-24 horas)	Días de video de calidad alta	Movimiento típico (0-8 horas)	Mucho movimiento (8-16 horas)	Movimiento excesivo (16-24 horas)
7 días	512 GB	512 GB	512 GB	45 días	1 TB	2 TB	2 TB
14 días	512 GB	512 GB	512 GB	60 días	1 TB	2 TB	-
21 días	512 GB	1 TB	1 TB	90 días	2 TB	-	-
30 días	512 GB	1 TB	2 TB				

1. La cámara CH52-E tiene (4) cabezales. Cada cabezal se puede configurar de manera independiente y el movimiento variará según el ángulo y la escena.



CD61, CB61-E, CB61-TE

Días de video de calidad alta	Movimiento típico (0-8 horas)	Mucho movimiento (8-16 horas)	Movimiento excesivo (16-24 horas)
7 días	384 GB	384 GB	384 GB
14 días	384 GB	384 GB	1 TB
21 días	384 GB	1 TB	1 TB
30 días	1 TB	1 TB	2 TB

Días de video de calidad alta	Movimiento típico (0-8 horas)	Mucho movimiento (8-16 horas)	Movimiento excesivo (16-24 horas)
45 días	1 TB	2 TB	2 TB
60 días	2 TB	2 TB	-
90 días	2 TB	-	-

CM61, D80

Días de video de calidad alta	Movimiento típico (0-8 horas)	Mucho movimiento (8-16 horas)	Movimiento excesivo (16-24 horas)
7 días	256 GB	256 GB	256 GB
14 días	256 GB	512 GB	512 GB
21 días	256 GB	512 GB	512 GB

Días de video de calidad alta	Movimiento típico (0-8 horas)	Mucho movimiento (8-16 horas)	Movimiento excesivo (16-24 horas)
30 días	512 GB	768 GB	-
45 días	768 GB	-	-

D30, D50

Días de video de calidad alta	Movimiento típico (0-8 horas)	Mucho movimiento (8-16 horas)	Movimiento excesivo (16-24 horas)
7 días	128 GB	128 GB	128 GB
14 días	128 GB	256 GB	256 GB
21 días	256 GB	256 GB	384 GB
30 días	256 GB	384 GB	512 GB

Días de video de calidad alta	Movimiento típico (0-8 horas)	Mucho movimiento (8-16 horas)	Movimiento excesivo (16-24 horas)
45 días	384 GB	512 GB	2 TB
60 días	512 GB	2 TB	2 TB
90 días	2 TB	2 TB	2 TB
120 días	2 TB	2 TB	2 TB



CD41, CD51, CB51-E, CB51-TE, CM41, CM41-E, CM41-S, D40

Días de video de calidad alta	Movimiento típico (0-8 horas)	Mucho movimiento (8-16 horas)	Movimiento excesivo (16-24 horas)	Días de video de calidad alta	Movimiento típico (0-8 horas)	Mucho movimiento (8-16 horas)	Movimiento excesivo (16-24 horas)
7 días	128 GB	128 GB	128 GB	45 días	512 GB	2 TB	2 TB
14 días	128 GB	256 GB	256 GB	60 días	2 TB	2 TB	2 TB
21 días	256 GB	384 GB	384 GB	90 días	2 TB	2 TB	2 TB
30 días	512 GB	512 GB	2 TB	120 días	2 TB	2 TB	-

CD31

Días de video de calidad alta	Movimiento típico (0-8 horas)	Mucho movimiento (8-16 horas)	Movimiento excesivo (16-24 horas)
7 días	64 GB	-	-

CP52-E con el Modo centinela desactivado

Días de video de calidad alta	Movimiento típico (0-8 horas)	Mucho movimiento (8-16 horas)	Movimiento excesivo (16-24 horas)	Días de video de calidad alta	Movimiento típico (0-8 horas)	Mucho movimiento (8-16 horas)	Movimiento excesivo (16-24 horas)
7 días	512 GB	512 GB	512 GB	45 días	1TB	1.5 TB	3 TB
14 días	512 GB	512 GB	1TB	60 días	1TB	3 TB	3 TB
21 días	512 GB	1TB	1.5 TB	90 días	1.5 TB	3 TB	-
30 días	512 GB	1TB	1.5 TB				



CP52-E con el Modo centinela habilitado las 24 horas del día, todos los días

Días de video de calidad alta	Movimiento típico (0-8 horas)	Mucho movimiento (8-16 horas)	Movimiento excesivo (16-24 horas)	Días de video de calidad alta	Movimiento típico (0-8 horas)	Mucho movimiento (8-16 horas)	Movimiento excesivo (16-24 horas)
7 días	512 GB	512 GB	512 GB	45 días	1.5 TB	3 TB	3 TB
14 días	512 GB	1 TB	1 TB	60 días	3 TB	3 TB	-
21 días	1 TB	1 TB	1.5 TB	90 días	3 TB	-	-
30 días	1 TB	1.5 TB	3 TB				

Personalización del almacenamiento integrado y la calidad de video mediante la configuración de retención integrada

Las cámaras Verkada graban video de calidad alta solo cuando se detecta movimiento. La configuración de retención integrada disponible en Command le permite personalizar tanto el almacenamiento integrado como en la nube en función de su política de retención y del movimiento en el área que abarca la cámara. Puede utilizar la configuración de retención integrada para asignar más espacio a videos de calidad alta reduciendo la cantidad de días de video de calidad estándar que se almacenarán en el dispositivo. Los clientes que tengan cámaras en escenas con mucho movimiento, como entradas principales e intersecciones muy transitadas, pueden utilizar este control para conservar más video de calidad alta. También puede usar el control deslizante para establecer la retención en un número fijo de días para satisfacer los requisitos de cumplimiento.

Device

Video Codec H.265
H.265 offers a higher level of video quality than H.264. Stream API will always serve footage in its originally recorded codec.

Onboard Retention (512 GB) Days of Retention 30
Select the number of days of image and video stored on camera and in the cloud. Video will be recorded in adaptive quality (continuous normal quality and higher quality on motion, as available) up to the number of days selected. To learn more, check out our [Video Storage Blog](#).

HQ Video Bitrate Ultra
Select the video quality setting for High Quality (HQ) video. Opting for higher video quality might reduce the amount of saved HQ video. Default HQ recording utilizes variable bitrate, adjusting based on the scene; scenes with high motion consume a higher bitrate. In contrast, other presets will utilize constant bitrate for HQ video. It's important to note that this setting does not affect SQ storage, and SQ video will be retained for 30 days.
For more information: [Adaptive Quality Recording](#)

Orientation Normal Change

Low Bandwidth Mode
Reduce bandwidth consumed by camera. Image quality will be lowered. Timelapse and cloud backup cannot be used in this mode.

Timelapse
Enable timelapse on the History page. This will consume additional bandwidth.

Real Time Streaming Protocol (RTSP)
Enable live video stream over local network for use in third party software or multimedia players and recorders. A maximum of 2 RTSP streams can be started at a time.



La retención de una cámara se puede configurar desde cero días de retención de video (modo solo en vivo) hasta el máximo de días de video continuo en calidad estándar mediante la configuración de la retención integrada. A continuación, se indica el máximo de días de retención de calidad estándar para cada unidad de mantenimiento de existencias de cámara:

Número de modelo	Almacenamiento integrado	Máximo de días de retención	Número de modelo	Almacenamiento integrado	Máximo de días de retención
CB51-30E-HW	128 GB	30 días	CD41-365-HW	2 TB	365 días
CB51-30TE-HW	128 GB	30 días	CD41-365E-HW	2 TB	365 días
CB51-365E-HW	2 TB	365 días	CD41-60-HW	256 GB	60 días
CB51-365TE-HW	2 TB	365 días	CD41-60E-HW	256 GB	60 días
CB51-60E-HW	256 GB	60 días	CD41-90-HW	384 GB	90 días
CB51-60TE-HW	256 GB	60 días	CD41-90E-HW	384 GB	90 días
CB51-90E-HW	384 GB	60 días	CD42-256-HW	256 GB	30 días
CB51-90TE-HW	384 GB	90 días	CD42-512-HW	512 GB	60 días
CB61-30E-HW	384 GB	30 días	CD42-768-HW	768 GB	90 días
CB61-30TE-HW	384 GB	30 días	CD42-1TB-HW	1 TB	120 días
CB61-60E-HW	1 TB	60 días	CD42-2TB-HW	2 TB	365 días
CB61-60TE-HW	1 TB	60 días	CD42-256E-HW	256 GB	30 días
CB61-90E-HW	2 TB	90 días	CD42-512E-HW	512 GB	60 días
CB61-90TE-HW	2 TB	90 días	CD42-768E-HW	768 GB	90 días
CD22-256-HW	256 GB	30 días	CD42-1TBE-HW	1 TB	120 días
CD22-512-HW	512 GB	60 días	CD42-2TBE-HW	2 TB	365 días
CD22-768-HW	768 GB	90 días	CD51-120-HW	512 GB	120 días
CD22-256E-HW	256 GB	30 días	CD51-120E-HW	512 GB	120 días
CD22-512E-HW	512 GB	60 días	CD51-30-HW	128 GB	30 días
CD22-768E-HW	768 GB	90 días	CD51-30E-HW	128 GB	30 días
CD31-15-HW	64 GB	15 días	CD51-365-HW	2 TB	365 días
CD31-15E-HW	64 GB	15 días	CD51-365E-HW	2 TB	365 días
CD41-120-HW	512 GB	120 días	CD51-60-HW	256 GB	60 días
CD41-120E-HW	512 GB	120 días	CD51-60E-HW	256 GB	60 días
CD41-30-HW	128 GB	30 días	CD51-90-HW	384 GB	90 días
CD41-30E-HW	128 GB	30 días	CD51-90E-HW	384 GB	90 días



Número de modelo	Almacenamiento integrado	Máximo de días de retención
CD52-1TB-HW	1 TB	120 días
CD52-1TBE-HW	1 TB	120 días
CD52-256-HW	256 GB	30 días
CD52-256E-HW	256 GB	30 días
CD52-2TB-HW	2 TB	365 días
CD52-2TBE-HW	2 TB	365 días
CD52-512-HW	512 GB	60 días
CD52-512E-HW	512 GB	60 días
CD52-768-HW	768 GB	90 días
CD52-768E-HW	768 GB	90 días
CD61-30-HW	384 GB	30 días
CD61-30E-HW	384 GB	30 días
CD61-60-HW	1 TB	60 días
CD61-60E-HW	1 TB	60 días
CD61-90-HW	2 TB	90 días
CD61-90E-HW	2 TB	90 días
CD62-30-HW	512 GB	30 días
CD62-30E-HW	512 GB	30 días
CD62-60-HW	1 TB	60 días
CD62-60E-HW	1 TB	60 días
CD62-90-HW	2 TB	90 días
CD62-90E-HW	2 TB	90 días
CF81-30E-HW	512 GB	30 días
CF81-60E-HW	1 TB	60 días
CF81-90E-HW	2 TB	90 días
CM41-120-HW	512 GB	120 días

Número de modelo	Almacenamiento integrado	Máximo de días de retención
CM41-30-HW	128 GB	30 días
CM41-30E-HW	128 GB	30 días
CM41S-30-HW	128 GB	30 días
CM41-365-HW	2 TB	365 días
CM41-365E-HW	2 TB	365 días
CM41-60-HW	256 GB	60 días
CM41-60E-HW	256 GB	60 días
CM41-90-HW	384 GB	90 días
CM41-90E-HW	384 GB	90 días
CM41S-90-HW	384 GB	90 días
CM61-30-HW	256 GB	30 días
CM61-60-HW	512 GB	60 días
CM61-90-HW	768 GB	90 días
D30-120DAY-HW	512 GB	120 días
D30-60DAY-HW	256 GB	60 días
D30-90DAY-HW	384 GB	90 días
D30-HW	128 GB	30 días
D30W-HW	128 GB	30 días
D40-120DAY-HW	512 GB	120 días
D40-60DAY-HW	256 GB	60 días
D40-90DAY-HW	384 GB	90 días
D40-HW	128 GB	30 días
D50-120DAY-HW	512 GB	120 días
D50-60DAY-HW	256 GB	60 días
D50-90DAY-HW	384 GB	90 días
D50-HW	128 GB	30 días



Número de modelo	Almacenamiento integrado	Máximo de días de retención
CH52-1TBE-HW	1 TB	30 días
CH52-2TBE-HW	2 TB	60 días
CH52-4TBE-HW	4 TB	120 días
CH52-8TBE-HW	8 TB	365 días
D50W-HW	128 GB	30 días
D80-6ODAY-HW	512 GB	60 días
D80-90DAY-HW	768 GB	90 días
D80-HW	256 GB	30 días
CB52-256E-HW	256 GB	30 días
CB52-512E-HW	512 GB	60 días
CB52-768E-HW	768 GB	90 días
CB52-2TBE-HW	2 TB	365 días
CM22-256-HW	256 GB	30 días
CM22-512-HW	512 GB	60 días
CM22-768-HW	768 GB	90 días
CM42-256-HW	256 GB	30 días
CM42-512-HW	512 GB	60 días
CM42-768-HW	768 GB	90 días
C42-1TB-HW	1 TB	120 días
CM42-2TB-HW	2 TB	365 días

Número de modelo	Almacenamiento integrado	Máximo de días de retención
CB62-512E-HW	512 GB	30 días
CB62-1TBE-HW	1 TB	60 días
CB62-2TBE-HW	2 TB	90 días
CB52-256TE-HW	256 GB	30 días
CB52-512TE-HW	512 GB	60 días
CB52-768TE-HW	768 GB	90 días
CB52-2TBTE-HW	2 TB	365 días
CB62-512TE-HW	512 GB	30 días
CB62-1TBTE-HW	1 TB	60 días
CB62-2TBTE-HW	2 TB	90 días
CD32-256-HW	256 GB	30 días
CD32-512-HW	512 GB	60 días
CD32-768-HW	768 GB	90 días
CD32-256E-HW	256 GB	30 días
CD32-512E-HW	512 GB	60 días
CD32-768E-HW	768 GB	90 días
CP52-512E-HW	512 GB	30 días
CP52-1TBE-HW	1 TB	60 días
CP52-1P5TBE-HW	1.5 TB	90 días
CP52-3TBE-HW	3 TB	180 días

Nota: Al reducir el control deslizante, los videos pasados, las miniaturas y otros artefactos capturados se eliminarán de la cámara y de la nube. Se trata de una acción irreversible. Tenga en cuenta que la eliminación no es instantánea y puede tardar algunas horas en completarse. Asegúrese de tener en cuenta el impacto de utilizar la configuración de retención integrada en el video grabado, así como de archivar o descargar cualquier video importante para evitar la pérdida de datos al cambiar la configuración. Póngase en contacto con el equipo de soporte de Verkada si tiene preguntas específicas o desea obtener orientación.



El efecto del control deslizante de almacenamiento en las copias de seguridad gratuitas en la nube

A excepción del modelo CD31, que ya no está a la venta, todas las cámaras Verkada incluyen una opción de copia de seguridad en la nube de 30 días. El CD31 incluye 15 días de copia de seguridad gratuita en la nube, con la opción de comprar una copia ampliada en la nube de 60, 90, 120 y 365 días. Si utiliza la opción de copia de seguridad gratuita en la nube y además, modifica la configuración de retención integrada, la retención de la copia de seguridad en la nube se actualizará para coincidir con la configuración de la retención integrada. Concretamente, todos los videos de los que se haya hecho una copia **después** del cambio en la configuración de la retención integrada se conservarán mientras dure la nueva configuración de retención integrada, pero cualquier video del que se haya hecho una copia **antes** del cambio se conservará durante el período original de 30 días. Si ha adquirido alguna de las funciones ampliadas de la copia de seguridad en la nube, al cambiar la configuración de la retención integrada **no** cambiará la duración del video del que se hace copia en la nube.

